

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319127 30
GTIN	4067263237471
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Skaft-Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h ₁	20 mm

Skaftbredde b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder