

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319127 50
GTIN	4067263237495
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Skaftbredde b_3	26 mm
h_1	32 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder