

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319026 25
GTIN	4067263237563
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₅	27 mm
Skaft-Ø d ₁	25 mm
h ₁	16 mm

l ₁	16 mm
l ₂	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder