

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319026 30 |
| GTIN | 4067263237570 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|--------|
| Skaft-Ø d ₁ | 30 mm |
| l ₂ | 40 mm |
| b ₂ | 35 mm |
| h ₅ | 35 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 30 |
| l ₁ | 22 mm |

| | |
|----------------|--------------------|
| b ₁ | 70 mm |
| h ₆ | 38 mm |
| h ₁ | 20 mm |
| Form | B |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |