

**Garant****GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319006 50
GTIN	4067263201793
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

Farvekode VDI-skaft	VDI 50
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm

$h_1$	25 mm
$l_1$	30 mm
$h_6$	60 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder