

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319016 40
GTIN	4067263237532
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder