

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319016 20
GTIN	4067263237501
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder