

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319026 20
GTIN	4067263237556
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_6	30 mm
h_5	27 mm
l_1	16 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Skaft-Ø d_1	20 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder