

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319137 50
GTIN	4067263237648
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_5	50 mm
Skaft-Ø d_1	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Skaftbredde b ₃	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder