

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319137 20     |
| GTIN                | 4067263237617 |
| Artikelklasse       | 32V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| $h_6$               | 30 mm  |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 20 |
| $l_1$               | 55 mm  |
| Skaft-Ø $d_1$       | 20 mm  |
| $b_1$               | 52 mm  |
| $b_2$               | 27 mm  |
| $h_1$               | 16 mm  |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| h <sub>2</sub>             | 22 mm              |
| h <sub>5</sub>             | 25 mm              |
| Skaftbredde b <sub>3</sub> | 13 mm              |
| Form                       | C                  |
| Produkttype                | VDI-værktøjsholder |