

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319137 40
GTIN	4067263237631
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
l_1	85 mm
b_1	85 mm
b_2	42,5 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
h_6	48 mm
h_5	32,5 mm

h ₁	25 mm
h ₂	34 mm
Skaftbredde b ₃	25,5 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder