

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319137 16
GTIN	4067263237600
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h ₁	12 mm
Skaft-Ø d ₁	16 mm
h ₆	22 mm
h ₂	17 mm
b ₂	24 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
h ₅	20 mm

Skaftbredde b_3	13 mm
l_1	44 mm
b_1	43 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder