

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319036 30
GTIN	4067263237723
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

h_6	38 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
l_2	40 mm
h_5	35 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
b_2	35 mm
l_1	22 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder