

**Garant****GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B5 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319046 30
GTIN	4067263237754
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Teknisk beskrivelse**

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h <sub>5</sub>	36 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

$l_2$	40 mm
$b_2$	65 mm
$b_1$	100 mm
Skaft-Ø $d_1$	30 mm
$h_1$	20 mm
$h_6$	38 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder