

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319036 20 |
| GTIN | 4067263237709 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|--------|
| h_1 | 16 mm |
| h_5 | 27 mm |
| b_2 | 30 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 20 |
| l_2 | 30 mm |
| Skaft-Ø d_1 | 20 mm |

| | |
|-------------|--------------------|
| h_6 | 30 mm |
| b_1 | 55 mm |
| l_1 | 16 mm |
| Form | B |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |