

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B6 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319056 40
GTIN	4067263237785
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
b ₂	75,5 mm
b ₁	118 mm

Skaft-Ø d ₁	40 mm
l ₁	22 mm
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
h ₅	38,5 mm
h ₁	25 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder