

**Garant****GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B7 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319066 30
GTIN	4067263237792
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$h_6$	38 mm
Skaft-Ø $d_1$	30 mm
$h_1$	20 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30

h <sub>5</sub>	38 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder