

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319106 40 |
| GTIN | 4067263237969 |
| Artikelklasse | 31V |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT Eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT Eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------|---------|
| h_5 | 32,5 mm |
| l_1 | 85 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| b_1 | 85 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Skaft-Ø d_1 | 40 mm |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 40 |
| h_1 | 25 mm |
| h_6 | 48 mm |
| h_2 | 34 mm |
| Skaftbredde b_3 | 20,5 mm |
| Form | C |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |