

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319106 50
GTIN	4067263237976
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT Eco** – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT Eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT Eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_2$	41 mm
$l_1$	100 mm
$h_5$	50 mm
$b_1$	100 mm

$h_1$	25 mm
$b_2$	50 mm
Skafthbredde $b_3$	26 mm
$h_6$	60 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Skafth-Ø $d_1$	50 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder