

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319106 25
GTIN	4067263237945
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT Eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT Eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	33 mm
Skaftbredde b ₃	19 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 25
Skaft-Ø d_1	25 mm
h_5	25 mm
l_1	55 mm
b_1	58 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder