

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form B7 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319066 40
GTIN	4067263237907
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Skaft-Ø d ₁	40 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder