

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B8 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319076 40
GTIN	4067263237921
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_6$	48 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
$h_1$	25 mm
$l_2$	44 mm
$h_5$	42,5 mm
Skaft-Ø $d_1$	40 mm

b <sub>2</sub>	75,5 mm
b <sub>1</sub>	118 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder