

**Garant****GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319116 20
GTIN	4067263237983
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>1</sub>	52 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Skaftbredde b <sub>3</sub>	13 mm

$l_1$	55 mm
Skaft-Ø $d_1$	20 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm
$h_6$	30 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder