

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319116 30
GTIN	4067263238003
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT Eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT Eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h_6	38 mm
b_1	70 mm
l_1	70 mm

h_5	28 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Skaftbredde b_3	17 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder