

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319116 40
GTIN	4067263238010
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT Eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT Eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
Skaftbredde b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder