

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319126 40
GTIN	4067263238065
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>2</sub>	42,5 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 40
$h_2$	34 mm
Skaftbredde $b_3$	20,5 mm
Skaft-Ø $d_1$	40 mm
$h_5$	32,5 mm
$h_6$	48 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder