

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319126 25
GTIN	4067263238041
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

$h_5$	25 mm
Skaftbredde $b_3$	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

Skaft-Ø $d_1$	25 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
$l_1$	55 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder