

**Garant****GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319126 20     |
| GTIN                | 4067263238034 |
| Artikelklasse       | 31V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

|       |       |
|-------|-------|
| $h_6$ | 30 mm |
| $b_1$ | 52 mm |
| $l_1$ | 55 mm |
| $h_5$ | 25 mm |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Skaftbredde $b_3$   | 13 mm              |
| $h_2$               | 22 mm              |
| $h_1$               | 16 mm              |
| Skaft-Ø $d_1$       | 20 mm              |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 20             |
| $b_2$               | 27 mm              |
| Form                | C                  |
| Produkttype         | VDI-værktøjsholder |