

**Garant****GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319116 50
GTIN	4067263238027
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm

$l_1$	100 mm
$b_1$	100 mm
$h_1$	25 mm
Skaftbredde $b_3$	26 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
$h_6$	60 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder