

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319126 50
GTIN	4067263238072
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Skaftbredde b_3	26 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder