

Garant**GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319136 40
GTIN	4067263238119
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Skafthbredde b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder