

Garant**GARANT Master eco VDI-værktøjsholder form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319136 20
GTIN	4067263238089
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT Eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT Eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT Eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Skaftbredde b ₃	13 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder