



Digital tykkelsesmåler, Måleområde: 0-12,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Digital tykkelsesmåler med løfteknop (målekraft uafhængig af bruger), letvægtsramme, malet. Hærdede og slebne måleflader.

Mulighed for dataoverførsel via RS 232 eller USB med datatransmissionskabel (medfølger ikke).

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Udladning	50 mm
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcellebatteri
Måleflade-Ø	10 mm

Måleområde	0 - 12,5 mm
Aflæsning	0,001 mm
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Emballage	Stabil boks
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,004 mm
Norm	Fabriksstandard
Udførelse, måleflade	er hærdede og slebne
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C6
Produkttype	Tykkelsesmåler

Services

KalibreringTykkelsesmåler Maks. måleområde 200	023420 200
DAkS-kalibreringTykkelsesmåler Maks. måleområde 30	023430 30

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------