




Digital tykkelsesmåler, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Artikelklasse	46C

Beskrivelse

Udførelse:

Mulighed for dataoverførsel via RS 232 eller USB med datatransmissionskabel (medfølger ikke). Digital tykkelsesmåler med løfteknop (målekraft uafhængig af bruger), letvægtsramme, malet. Hærdede og slebne måleflader.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	1
Måleflade-Ø	10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Udladning	200 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,01 mm
Batteritype	Knapcellebatteri
Måleområde	0 - 25 mm

Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,02 mm
Norm	Fabriksstandard
Udførelse, måleflade	er hærdede og slebne
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C6
Produkttype	Tykkelsesmåler

Services

KalibreringTykkelsesmåler Maks. måleområde 200	023420 200
DAkKS-kalibreringTykkelsesmåler Maks. måleområde 30	023430 30

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------