

HEDI

Kabeltromle helt af plast, Type: 20N2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081131 20N2
GTIN	4003644024858
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.

Robust kabeltromle af slagfast kunststof med **overophedningsbeskyttelse. Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.**

- **400 V CEE-indgangsstik 16 A.**
- **1x 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel og termorelæ.**
- **2x 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.**
- **7 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Aftagelig kabelholder og -føring giver optimal kabelstyring.**
- **Vandudløbsriller.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Kompakte kabeltromler af HEDI®-kunststof i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm; ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellængde	20 m
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Nominel effekt, rullet ud	5500 (16 A) W
Kabelopbygning	5G2,5
Nominel spænding	400 V
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabeltromle