

HEDI

Kabeltromle helt af plast til F, B, PL og CZ, Type: 20N2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.

Robust kabeltromle af slagfast kunststof med **overophedningsbeskyttelse. Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.**

- **400 V CEE-indgangsstik 16 A.**
- **1x 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel og termorelæ.**
- **2x 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.**
- **7 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.**
- **Aftagelig kabelholder og -føring giver optimal kabelstyring.**
- **Vandudløbsriller.**
- **Mulighed for enkel vægmontering.**

Kompakte kabeltromler af HEDI®-kunststof i høj kvalitet med en tromlediameter på 250 mm; ergonomiske og sikkerhedsmæssige funktioner.

Med stikkontakter til **landene Frankrig, Belgien, Polen og Tjekkiet.**

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Materiale, kabel	Neopren-gummi
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Nominel effekt, rullet ud	5500 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellængde	20 m
Nominel spænding	400 V
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Kabelopbygning	5G2,5
Produkttype	Kabeltromle