



Batteridrevet skraldenøgle, lang version, Type: M12FHIR14L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtige, batteridrevne skraldenøgler **med lang** levetid giver brugeren bedre adgang på steder, hvor pladsen er begrænset.

· **REDLINK™ PLUS elektronik og børsteløs POWERSTATE™ motor**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder	Firkant 1/4 tomme
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min ⁻¹
Vægt	1,1 kg
Batterispænding	12 V
Typisk anvendelse	Strong

Maks. moment, hård	47 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Konstruktion	Skruemaskine med skraldefunktion
Producentbetegnelse	M12FHIR14LR
Produkttype	Skruemaskine