

AEG

Slagnøgle, Type: BSS18S12BL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftfuld 18 V akku-slagnøgle med værktøjsholder med 1/2 tomme firkant.

- **LED-belysning af arbejdsområdet.**
- **Greb med softgrip-støtte.**
- **Bæltékrog.**
- **børsteløs Subcompact-motor.**
- **ekstremt kompakt konstruktion.**

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Egnet reservebatteri finder du under nr. 073846– 073848. Batteri-startsæt under nr. 073844.

Teknisk beskrivelse

Typisk anvendelse	Strong
Maks. moment	280 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V

Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Producentbetegnelse	BSS18S12BL
Energiforsyning	Akkudrevet
Slagtal	0 - 3000 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion
Vægt	1 kg
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Produkttype	Slagnøgle