

AEG

Akkudrevet kompakt slagbore-/skruemaskine, Type: BSB18SBL2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.

- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- 2-trins helmetal-gear med mulighed for tilkobling af slagmekanisme til boring i metal, sten og murværk.
- Flertrins momentindstilling og aftagelig borepatron.

Handy og effektiv 18 V „Sub-Compact“ akku-slagbore-/skruemaskine.

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Egnede batterier findes under nr. 073846 – 073848, tilhørende ladere og startsæt findes under nr. 073841 og 073844.

Teknisk beskrivelse

Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 500 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion

Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Vægt	1,7 kg
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. moment, hård	65 Nm
Producentbetegnelse	BSB18SBL2-0
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Maks. moment, blød	32 Nm
Batterispænding	18 V
Motorkonstruktion	Børsteløs
Maks. omdrejningstal 2. gear	1700 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	< 2,5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm