

# AEG

## Akkudrevet kompakt slagbore-/skruemaskine, Type: BSB18C2X22



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

2-trins akku-bore-/skruemaskine med børsteløs EC-motor.

- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- 2-trins helmetal-gear med mulighed for tilkobling af slagmekanisme til boring i metal, sten og murværk.
- Flertrins momentindstilling og aftagelig borepatron.

Kompakt og effektiv akku-slagbore-/skruemaskine 18 V til krævende opgaver. Borepatronen kan tages af.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x 18 V / 2,0 Ah PRO Li-Ion batteri, lader og kuffert.

#### Bemærk:

Passende akkuer finder du under nr. 073846 – 073848, passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og 073844.

### Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i træ	45 mm
-------------------------	-------

Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. spiralbor-Ø i beton	14 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. omdrejningstal 2. gear	1800 min <sup>-1</sup>
Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	BSB18C2XLI-202C
Antal medfølgende akkuer	2
Akku-kapacitet	2 Ah
Vægt	1,7 kg
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. moment, blød	32 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. moment, hård	60 Nm
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine