

AEG

Akku-kombihammer, Type: BBH18BL2-5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

- Børsteløs 18 V akku-kombihammer med robust metalgearhus og SDS-plus værktøjsholder.
- Sikkerhedskobling.
- Slagstop til boring af træ og metaller.
- Drejestop til lette mejselopgaver.
- Håndtag med anti-vibrationssystem.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 18V / 5,0Ah lithium-ion-batteri, lader og kuffert.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type AS 18 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Emballage	Kuffert
Maks. spiralbor-Ø i beton	26 mm

Akku-kapacitet	5 Ah
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Værktøjsholder, form	SDS Plus
Batteritype	Lithium-ion
Maks. slagtal	5000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	BBH18BL2
Slagenergi	2,5 J
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Maks. vibration iht. EN	18,3 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	2
Batterispænding	18 V
Vægt	3 kg
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 1500 min ⁻¹
Produkttype	Borehammer