

metabo**Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: SB18LTXBLI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og totrins-gearkasse.**

Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.

I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltækrog giver endnu mere komfort under arbejdet. Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagværk til maksimal boreeffekt i sten og murværk. Impulsdriften i LTX-klassen hjælper effektivt med fastsiddende skruer eller ved forboring på glatte overflader.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

- **Batteridrevet slagboremaskine med maksimal effekt til de tungeste opgaver.**
- **Omskiftelig impulsdrift til udskruning af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.**
- **Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, følsomt arbejde.**

- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: intet Kick-Back, når boret sidder fast - for høj brugerbeskyttelse.**
- **Integreret LED-arbejdslampe med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet.**
- **Med praktisk bæltekrog og bitdepot, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**
- **Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusive borepatron med hurtig fastspænding, 2x Li-Ion-batterier, lader og metaBox.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	130 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, blød	65 Nm
Emballage	Metabox
Vægt inklusive akku	2,5 kg
Producentbetegnelse	SB 18 LTX BL I
Tomgangsomdrejningstal	0
Tomgangsomdrejningstal	0 - 2000
Akku-kapacitet	4 Ah
Vægt uden batteri	1,8 kg
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Motorkonstruktion	børsteløs
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i beton	16 mm
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	2

Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine