

metabo**Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: SB18LTBL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og totrins-gearkasse.**

Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.

I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltékrog giver endnu mere komfort under arbejdet. Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagværk til maksimal boreeffekt i sten og murværk. Impulsdriften i LTX-klassen hjælper effektivt med fastsiddende skruer eller ved forboring på glatte overflader.

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

- **Batteridrevet slagboremaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.**
- **Slagmekanisme med høj ydeevne for de bedste arbejdsresultater.**
- **Integreret LED-lampe til belysning af arbejdsstedet.**
- **Med praktisk bæltékrog og bitdepot, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**
- **LiHD-batteripakke giver ultimativ ydeevne, ultralang levetid og holdbarhed.**

- **Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusive borepatron med hurtig fastspænding, 2x LiHD batterier, lader og metaBox.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Tomgangsomedrejningstal	0 - 600
Tomgangsomedrejningstal	0 - 2100
Antal medfølgende akkuer	2
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Maks. moment, hård	75 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	38 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Motorkonstruktion	børsteløs
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Producentbetegnelse	SB 18 LT BL
Maks. moment, blød	34 Nm
Akku-kapacitet	4 Ah
Vægt uden batteri	1,2 kg
Emballage	Metabox
Vægt inklusive akku	1,8 kg
Typisk anvendelse	Strong

Maks. slagtal	31950 min ⁻¹
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine