

**metabo****Batteridrevet slagbore-/skruemaskine uden batteri, Type: SB18LTBL****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 070122 SB18LTBL |
| GTIN                | 4007430302359   |
| Artikelklasse       | 03D             |

**Beskrivelse****Udførelse:****Batteridrevet slagbore-skrue-maskine med børsteløs og to gear.**

Vælg mellem et komplet sæt med 2 batterier, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle batterier. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.

I øvrigt er alle batterier fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltékrog giver endnu mere komfort under arbejdet. Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagmekanisme til maksimal borydeevne i sten og murværk. Impulsdrift i LTX-klassen hjælper effektivt med skruer, der sidder fast, eller ved forboring på glatte overflader.

Til de tungeste anvendelser anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende ved deres „BL” i betegnelsen. De har også termisk overbelastningsbeskyttelse, som beskytter motoren mod overophedning.

- **Batteridrevet slagboremaskine med optimal ydeevne til krævende opgaver.**
- **Slagmekanisme med høj ydeevne til de bedste arbejdsresultater.**
- **Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet.**
- **Med praktisk bæltékrog og bitdepot, der kan fastgøres på højre eller venstre side.**
- **Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne.**

**Fordel:****100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigspændepatron og uden batteri, lader og kuffert.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Vægt uden batteri                           | 1,2 kg                  |
| Batterispænding                             | 18 V                    |
| Maks. spiralbor-Ø i beton                   | 13 mm                   |
| Emballage                                   | Metabox                 |
| Batteritype                                 | Lithium-ion             |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Type CAS 18 V           |
| Tomgangsmdrejningstal                       | 0 - 600                 |
| Tomgangsmdrejningstal                       | 0 - 2100                |
| Motorkonstruktion                           | børsteløs               |
| Typisk anvendelse                           | Strong                  |
| Producentbetegnelse                         | SB 18 LT BL             |
| Hurtigspændepatron, spændeområde            | 1,5 mm                  |
| Antal medfølgende akkuer                    | 0                       |
| Maks. moment, hård                          | 75 Nm                   |
| Maks. spiralbor-Ø i stål                    | 13 mm                   |
| Maks. spiralbor-Ø i træ                     | 38 mm                   |
| Energiforsyning                             | Akkudrevet              |
| Maks. moment, blød                          | 34 Nm                   |
| Maks. slagtal                               | 31950 min <sup>-1</sup> |
| Produkttype                                 | Slagbore-/skruemaskine  |

