

**metabo****Batteridrevet slagbore-/skruemaskine uden batteri, Type: SB18LTXBLI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Batteridrevet slagbore-skruemaskine med børsteløs og to gear.**

Vælg mellem et komplet sæt med 2 batterier, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har nogle batterier. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.

I øvrigt er alle batterier fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltkrog giver endnu mere komfort under arbejdet. Alle LT- og LTX-modeller er udstyret med en højtydende slagmekanisme til maksimal borydeevne i sten og murværk. Impulsdrift i LTX-klassen hjælper effektivt med skruer, der sidder fast, eller ved forboring på glatte overflader.

Til de tungeste anvendelser anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende ved deres „BL” i betegnelsen. De har også termisk overbelastningsbeskyttelse, som beskytter motoren mod overophedning.

- **Batteridrevet bore-/skruemaskine med maksimal ydelse til de mest krævende opgaver.**
- **Valgbar impulsdrift til at skrue faste skruer ud og forbore på glatte overflader.**
- **Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist, fintfølede arbejde.**
- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af boret – giver høj beskyttelse af brugeren.**

- **Integreret LED-arbejdslys med efterlysende funktion giver optimal lysstyrke i arbejdsområdet.**
- **Med praktisk bæltekrog og bitdepot, der kan fastgøres på højre eller venstre side.**
- **Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne.**

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigspændepatron og uden batteri, lader og kuffert.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

---

## Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, blød	65 Nm
Vægt uden batteri	1,8 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Producentbetegnelse	SB 18 LTX BL I
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	16 mm
Batteritype	Lithium-ion
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. moment, hård	130 Nm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Tomgangsomdrejningstal	0 - 550
Tomgangsomdrejningstal	0 - 2000
Emballage	Metabox
Motorkonstruktion	børsteløs

Maks. slagtal	38000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine