



Temperaturmåler uden føler, Type: 925



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474111 925
GTIN	4029547025778
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt temperaturmåler med app-tilslutning for enkel, hurtig og præcis temperaturmåling inden for industri og handel.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 Gr. LR6, testprotokol, TE type K probe, bæretaske.

Teknisk beskrivelse

Bredde	60 mm
Producentbetegnelse	925
Fejlgrænse	$\pm 0,5 + 0,3$ % af målt værdi (ved -50 til 1000 °C) °C
Måleområde, temperatur (føler type K)	-50 - 1000 °C
Antal medfølgende batterier	3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6

Højde	28 mm
Længde	135 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Opløsning	0,1 / 1 (fra +500) °C
Kalibrering	I8
Produkttype	Temperaturmåler

Services

KalibreringTemperaturvisningsapparat Antal indgange 1	027500 1
DAkKS-kalibreringTemperaturvisningsapparat Antal indgange 1	027510 1

Tilbehør

Temperaturføler type K Type OF	474120 OF
Top Safe „etui“ til nr. 474111 Til type 925	474112 925
Temperaturføler type K Type EF	474120 EF