

mato

Dunk-håndpumpe20/30



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084356 20/30
GTIN	84132000
Artikelklasse	08H

Beskrivelse

Udførelse:

Universel kunststof-kanisterhåndpumpe til pumpning af kølesmørekoncentrater, fortyndere, opløsningsmidler, frostbeskyttelsesmidler etc. Stempelstang i rustfrit stål. Egnede til 20-30-liters kunststofdunke.

Passer til:

Skæreolier: Nr. 084210 str. 20, nr. 084220 str. 20. High performance-kølesmøre- / og slibeoliekoncentrater: Nr. 084241 str. 20, nr. 084260 str. 20, nr. 084265 str. 20, nr. 084270 str. 20.

Leveringsomfang:

Dunk-hævepumpe, 2 m kunststofslange med udløbstyle, 2 m PVC-udgangsslange med udløbstyle, med tilslutningsadapter til dunke med udvendigt gevind iht. DIN 61.

Pumpeydelse pr. pumpeslag: 0,25 l

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	KLP-C 25
Pumpeydelse pr. pumpeslag	0,25 l
Produkttype	Tøndepumpe

Tilbehør

Højhastighedskølesmøre-koncentrat Plus Indhold 20 l	084260 20
Højeffektiv skæreolie, klorfri Alpha 93 Indhold 20 l	084210 20
Effektivt kølesmøre-koncentrat HPC VEG Indhold 20 l	084265 20
Højtydende kølesmørekoncentrat og savolie CBF Indhold 20 l	084241 20
Højhastighedsslibeolie-koncentrat Indhold 20 l	084270 20
Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfri DAR 50 Visco Indhold 20 l	084220 20
