

FLUKE.

Strømmåletang, Type: 378FC**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473290 378FC
GTIN	195112002148
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømmåletænger med stort, let aflæseligt LCD-display i slankt og ergonomisk design. Mål spænding og strøm berøringsfrit ved hjælp af FieldSense™-teknologi. Fluke Connect-software til registrering og analyse af måleresultater. Måling af ekstremt høje strømstyrker med den fleksible iFlex®-strømtransformer.

Norm:**EN 61010-1****Leveringsomfang:**

Inkl. måleledninger og polstret bæretaske. Batteri 2x nr. 081561 str. LR6.

Teknisk beskrivelse

Kapacitans	100,0 μ F til 1000 μ F
Displayomfang	6000
Overspændingskategori	CAT III 1000 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Modstand	0,1 Ω – 60 k Ω

Vekselstrøm AC	0,1 A – 2500 A
Antal medfølgende batterier	2
Vekselspænding AC	0,1 V – 1000 V
Frekvens	5 Hz – 500 Hz
Grundpræcision	2 %
Energiforsyning	Batteridrevet
Maks. tangåbning	34 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR6
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Jævnspænding DC	0,1 V – 1000 V
Jævnstrøm DC	0,1 A – 1000 A
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkks-kalibreringStrømtang Type D	027060 D