

BENNING**Multimeter, Producentbetegnelse: MM7-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. AutoV-funktion til automatisk AC/DC-skift og valg af måleområde, LoZ-funktion med lav indgangsimpedans, hurtig gennemgangstest, kontrol af stik med advarsel (sikringsbeskyttelse).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning. Trådtemperaturføler, gummibeskyttelsesramme.

Teknisk beskrivelse

Jævnstrøm DC	0,01 μ A – 10 A
Energiforsyning	Batteridrevet
Modstand	0,01 Ω – 60 M Ω

Vekselstrøm AC	0,01 μ A – 10 A
Kapacitans	0,01 nF – 10 mF
Volt-føler (berøringsfri)	ja
Displayomfang	60000
Frekvens	0,001 Hz – 1 MHz
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Antal medfølgende batterier	2
Grundpræcision	0,03 %
Kalibrering	I3
Kalibrering	I7
Diodetest	ja
Gennemgangstest	ja
Jævnspænding DC	10 μ V – 1000 V
Temperatur	-200 - 1090 °C
Vekselspænding AC	10 μ V – 1000 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Målemetode	TRUE RMS
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

Services

DAkks-kalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027540 A
KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027520 A
KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkks-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3