

BENNING**Multimeter, Producentbetegnelse: MM2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MM2
GTIN	4014651000520
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Præcise strømmåleområder (200 µA og 2/20/200 mA) til ionisationsstrømmåling på gasbrænderen og til test af offeranoden i varmtvandsbeholderen (vvs-installatører og klimateknikere).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.
Gummibeskyttelsesramme.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende batterier	2
Kalibrering	I3
Jævnspænding DC	100 µV – 1000 V

Målemetode	RMS
Gennemgangstest	ja
Diodetest	ja
Modstand	0,1 Ω – 20 M Ω
Vekselstrøm AC	0,1 μ A – 20 A
Jævnstrøm DC	0,1 μ A – 20 A
Displayomfang	2000
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Overspændingskategori	CAT III 600 V
Overspændingskategori	CAT II 1000 V
Grundpræcision	0,5 %
Vekselspænding AC	100 μ V – 750 V
Energiforsyning	Batteridrevet
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkks-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse 6LR61	081561 6LR61
--	--------------